

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90°, weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt. Passande vändskär APMT 0602..**

Användningsdata:

För hörnfräsning även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219827 (6IP; 0,45 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,45 används** med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Vid användning av vändskär med radien 2 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Får inte användas för rampning eller cirkulär rampning!

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	25 mm
Utkragningslängd L ₁	44 mm
totallängd L _{tot}	100 mm
effektivt antal skär Z _{eff}	5
Skaftdiameter D _s h6	25 mm

Skruvsats förvändskär	219827 (6IP; 0,45 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	33,5 mm
Passande vändskär	AP.. 0602..
Serie	Softcut®
Antal vändskärsplattor	30
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219827
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,45 Nm	211750 0,45
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP