

Garant**APMT 060204 FR, HU7810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215623 ALU
GTIN	4045197601414
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060204 FR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	600 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		