

Mahr**Digitalt djupmått IP67 med i-wi, mätområde: 500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418705 500
GTIN	4059192064754
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

Modernt energieffektivt mätsystem. Lappade styrspar. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift \varnothing 1,5mm, längd 5mm.

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi.

Motståndskraftigt mot damm och fukt, drifttid ca 3 år (vid aktiverad radio ca 0,5 år).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Trådlös dataöverföring till i-wi radiomottagare nr 498912.

Teknisk beskrivning

ansatsens längd	150 mm
drifttid	26000 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 500 mm

Sifferhöjd LCD-display	11 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Kalibrering	A1
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 67
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
mätskenans tvärsnitt	12×3,5 mm
Antal ingående batterier	1
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Produktslag	Djupskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Extrabrygga 300 mm	418610

Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK