

**Mahr****Digitalt djupmått IP67 med i-wi, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418705 200
GTIN	4059192064730
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Modernt energieffektivt mätsystem. Lappade styrspar. Med preset (måttförinställning) t.ex. för avståndsmätning med mätspets nr 418630. Mätskena fram med tunt härdat mätstift  $\varnothing$  1,5mm, längd 5mm.

Mycket stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Integrerat, trådlöst datagränssnitt i-wi. Motståndskraftigt mot damm och fukt, drifttid ca 3 år (vid aktiverad radio ca 0,5 år).

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Extrabrygga, 300 mm lång nr 418610, mätspets för avståndsmätningar nr 418630.

Trådlös dataöverföring till i-wi radiomottagare nr 498912.

**Teknisk beskrivning**

Energiförsörjning	Batteridrivnen
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
mätskenans tvärsnitt	12x3,5 mm
drifttid	26000 h
mätområde	0 - 200 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
ansatsens längd	100 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Kalibrering	A1
Sifferhöjd LCD-display	11 mm
Antal ingående batterier	1
Trådlös användning	Tillverkarens programvara
datautgång	MAHR i-wi-radiosystem
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Produktslag	Djupskjutmått

## Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Extrabrygga 300 mm	418610

Mätspets för avståndsmätning Ø 4 mm	418630
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498912 STICK
Trådlös mottagare för Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK