

Garant**Kopierfräs 93°, med gänga, Ø D / Antal skäreddar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	211852 25/3
GTIN	4045197648594
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Högre styvhet hos verktyget tack vare vridningsskydd mellan vändskäret och dess säte.
Med gängfäste för valfri förlängning.

Användningsdata:

Förhindrar fastklämda spån, speciellt vid fräsning av djupa fickor.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,9 används** med klinga nr **674252 strl. 7IP**.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Skrivsats för vändskär	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Fästgंगा M	M12
Skär-Ø D _c	25 mm
Passande vändskär	VDGT 11T2..
Antal skär Z	3
spiralfräsning a _p	3,5 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	4,01 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	21,4 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	48 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Skafutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	93 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219801
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,9 Nm	211750 0,9