

Garant**VDGT 11T208 FN, HU7810, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Finkornig ytstruktur, polerad spånbryartyta – extrem reducereing av risken för vidhäftning.

OBS!:

$a_{p\max} = 3$ mm för grovbearbetning med $a_e = 1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z	0,17 mm
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	VDGT 11T208 FR
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1900 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
CuZn	lämplig	400 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig	100 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		