

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 75grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 75
GTIN	4045197410542
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

- **Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrats.**
- **Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.**

Teknisk beskrivning

Vinkel γ	75 grad
möjlig fasbredd h	29,5 mm
Största $\varnothing D_1$	50,7 mm
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Passande vändskär	AP.. 1604..
möjlig fasbredd b	8 mm
möjlig fasbredd l	30 mm
Minsta $\varnothing D$	35 mm

totallängd L_{tot}	60 mm
FästhålsØ	22 mm
Skruvsats förvändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tandmatning vid h_{max}	0,11 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP