

Garant**Hörnfräs 90° Kort, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Skrivsats för vändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
total längd L _{tot}	110 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Antal skär Z	3
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktlag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219812