

Garant**APMT 060202 ER, HB7630, Typ: INOX**

Beställningsdata

Ordernummer	215663 INOX
GTIN	4045197673749
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 4$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,08 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060202 ER
Sort	HB7630
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		