

Garant**Fasningsfräs, med hål, Vinkel γ : 45grad****Beställningsdata**

Ordernummer	215700 45
GTIN	4045197410528
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

- Rekommenderade vändskär för fasning: nr 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Om andra vändskär används kan användningstiden och ytkvaliteten försämrast.
- Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 5,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Teknisk beskrivning

Vinkel γ	45 grad
effektivt antal skär Z_{eff}	3
Största $\varnothing D_1$	77,8 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Fästhåls \varnothing	27 mm
möjlig fasbredd b	21,4 mm
Passande vändskär	AP.. 1604..

möjlig fasbredd l	30 mm
Minsta Ø D	35 mm
möjlig fasbredd h	21,4 mm
Skruvsats förvändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Tandmatning vid h _{max}	0,14 mm
Antal vändskärspaltor	6
Skaftutförande	med hål
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219811
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0