

Garant**Hörnfräs 90° Kort, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 40/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	115 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Utkragningslängd L_1	55 mm
Skruvsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skär-Ø D_c	40 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	4
Skaftutförande	weldon-skaft

Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Vändskärsskrivsats 10 delar	219812