

Garant**Hörnfräs 90° Lång, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 25/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

Utan invändig kylning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1	44 mm
Skruvsats förvändskär	219811 (15IP; 5,0 Nm)
totallängd L_{tot}	200 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	2
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	nej
Verktygsbyte	PowerCard

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm

211750 5,0

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP

Vändskärsskruvsats10 delar

219812

Vändskärsskruvsats10 delar

219811