

**Garant****APMT 060204 ER, HB7730, Typ: GG**

## Beställningsdata

Ordernummer	215672 GG
GTIN	4045197601506
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 4$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,08 mm
Hörnradie	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 060204 ER
Sort	HB7730
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	250 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		