

**TNMG 160404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
Sort	PV720
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
spån-brytare	PG
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning