

**WN.G 080404, Sort: PV720**

Beställningsdata

Ordernummer	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Skärdjup a _p	1 - 3,8 mm
Skärhastighet v _c primär användning	110 - 490 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	PG
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning