

Garant**Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212070 10
GTIN	4045197192271
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RD.. 0501
Skär-Ø D_c	10 mm
Skrivsats för vändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
total längd L_{tot}	70 mm
Ø D_3	5 mm
Utkragningslängd L_1	30 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
Antal skär Z	2
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	18 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	15 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	3,72 mm
spiralfräsning a_p	1,1 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219802
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP