

**DNMG 150604, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Sort	PV720
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning