

**DNMG 150608, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Sort	PV720
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning