

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 16/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212087 16/4
GTIN	4045197549617
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

**OBS!:**

RD..05 –  $a_{p\max} = 1,1$  mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Passande vändskär	RD.. 0501
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Fästgänga M	M8
Skär-Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	20 mm
Antal skär Z	4

Invändig	ja
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	9,72 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	27 mm
spiralfräsning $a_p$	1,1 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2,06 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219802