

**Garant****2-punkts snabbmätare DM1, maximaltmätområde: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428030 75
GTIN	4045197412072
Artikelklass	41B

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande för användning direkt vid er fleroperationsmaskin. För kontroll av invändiga och utvändiga diametrar, radialkast, insticksmått och godstjocklekar med en **repeternoggrannhet på 2 µm**.

Kan användas med alla mätur eller finmätur med skaft-Ø 8 h6 och maximal hus-Ø 62 mm (levereras utan indikator).

**Fördel:**

Korta mät- och riggningstider, robust och underhållsfri

**leveransinnehåll:**

Komplett monterat mätinstrument;  
inklusive 2 par TiN-belagda måttallrikar (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 insexnycklar (3, 4 och 5 mm).

**Teknisk beskrivning**

mätområde utvändigt	6 - 70 mm
mätområde invändigt	18 - 75 mm
Bredd	110 mm

Längd	142 mm
mätkraft	2,6 N
Mätteknik	analog
Produktslag	Tvåpunktsmätinstrument

## Tillbehör

Utbytesspets DM1 mättallrikens Ø 13 mm	428035 13
Utbytesspets DM1 mättallrikens Ø 8 mm	428035 8