


Garant**XDHW 060210, HB7705, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	211894 HART
GTIN	4045197479648
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,8$ mm.Matning f_z : 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
Matning f_z	0,1 mm
Hörnradie	1 mm
ISO-kod vändskär	XDHW 060210
Sort	HB7705
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 60 HRC	lämplig	160 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	145 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	130 m/min	H
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		