

**SNMG 120408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251164 PV720
GTIN	4960664724758
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	PV720
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 520 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning