

**TNMG 160408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	251474 PV720
GTIN	4960664725403
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	110 - 520 m/min
Sort	PV720
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	PQ
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning