

Garant**Hörnfräs 90° Lång, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

Utan invändig kylning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Utkragningslängd L ₁	50 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
totallängd L _{tot}	250 mm
Skrivsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	3
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	nej
Verktogsbyte	PowerCard

Produktslag

Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm

211750 5,0

Vändskärsskruvsats 10 delar

219812

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP