

**WNMG 080404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,07 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 490 m/min
Sort	PV720
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning