

**CC.T 09T302, Sort: PV720**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260096 PV720 |
| GTIN | 4960664723386 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Hörnradie | 0,2 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 270 m/min |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | PV720 |
| spån-brytare | HQ |
| Primäranvändning | P |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | Cermet |
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T302 |
| Antal byten/skär | 2 |

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning