

**Garant****Kopierfräs 0° negativ, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppor Z: 12/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212070 12/3
GTIN	4045197606082
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

**OBS!:**

RD..05 –  $a_{p\ max} = 1,1$  mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd $L_{tot}$	75 mm
Skär-Ø $D_c$	12 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	10 mm
Skrivsats förvändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Passande vändskär	RD.. 0501
Utkragningslängd $L_1$	15 mm
Ø $D_3$	7 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
spiralfräsning Ø $D_{max}$	22 mm
spiralfräsning Ø $D_{min}$	19 mm

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	3,5 grad
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	5,72 mm
spiralfräsning $a_p$	1,1 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 27 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219802
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP