

**CCMT 060204, Sort: PV720**

## Beställningsdata

Ordernummer	260192 PV720
GTIN	4960664726905
Artikelklass	25E

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,5 - 3 mm
spån-brytare	GK
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning