

Garant**Kopierfräs 0° negativ, weldon-skaft, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212105 25
GTIN	4045197192530
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
Passande vändskär	RD..1003
totallängd L_{tot}	107 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	3,22 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	12,45 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP