

Garant
Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 10/2mm

Beställningsdata

Ordernummer	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

RD..05 – $a_{p\max} = 1,1$ mm.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Skär-Ø D _c	10 mm
Ø D ₁ h ₆	5,5 mm
Skrivsats för vändskär	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
totallängd L _{tot}	20 mm
Passande vändskär	RD.. 0501
Antal skär Z	2
Invändig	ja

Rampningslängd L för α_{\max}	3,72 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	15 mm
spiralfräsning a_p	1,1 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	5,37 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Vändskärsskruvsats 10 delar	219802
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP