

Garant**Hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 63/6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	215715 63/6
GTIN	4045197410641
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Hörnfräs med ojämnt avstånd mellan skären för smidig bearbetning.

OBS!:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **211750 strl. 5,0** använd med klinga nr. **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	219812 (15IP; 5,0 Nm)
FästhålsØ	22 mm
Skär-Ø D _c	63 mm
totalängd L _{tot}	40 mm
Passande vändskär	AP.. 16..
Antal skär Z	6
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad

Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,0 Nm	211750 5,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219812