

**DC.T 11T302, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Sort	PV720
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2

Tolerans

M

Produktslag

Vändskär för svarvning