

**Garant****APMX 16..08 TR, HB7515, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	215745 ST1400
GTIN	4045197554451
Artikelklass	21A

**Beskrivning****OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717,  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,14 mm
Typ	ST1400
Passande hållare	AP..1604
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMX 16..08 TR
Sort	HB7515
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	265 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	170 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	170 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		