

**DC.T 11T304, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 270 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
spån-brytare	HQ
Hörnradi	0,4 mm
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning