

**DCMT 11T308, Sort: PV720****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260387 PV720 |
| GTIN | 4960664724161 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sort | PV720 |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 270 m/min |
| Matning f | 0,05 - 0,25 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Hörnradie | 0,8 mm |
| Primäranvändning | P |
| spån-brytare | HQ |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | Cermet |
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|-------------|------------------------|
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |