

**Garant****APKT 16..04 PDFR, HU7710, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	215724 ALU
GTIN	4045197410924
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717,  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

## Teknisk beskrivning

Passande hållare	AP..1604
Matning $f_z$ per tand	0,18 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	APKT 16..04 PDFR
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,05 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	500 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	350 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		