

**DCMT 070208, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 070208
Antal byten/skär	2

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning