

**DCMT 11T302, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	GK
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P
Sort	PV720
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning