

**Garant****APMX 16..08 TR, HB735, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717,  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

## Teknisk beskrivning

Passande hållare	AP..1604
Typ	UNI
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMX 16..08 TR
Sort	HB735
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	5,76 mm
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	50 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	140 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		