

**DC.T 11T308, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Sort	PV720
Primäranvändning	P
spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning