

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212125 35/3 |
| GTIN | 4045197192578 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skruvsats för vändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø D ₃ | 25 mm |
| FästhålsØ | 16 mm |
| totallängd L _{tot} | 40 mm |
| Skär-Ø D _c | 35 mm |
| Passande vändskär | RD..1003 |
| Antal skär Z | 3 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Invändig | ja |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$ | 60 mm |
| spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$ | 68 mm |
| spiralfräsning a_p | 2 mm |
| Rampningslängd L för α_{\max} | 22,45 mm |
| Rampningsvinkel α_{\max} | 1,79 grad |
| Inställningsvinkel κ | 15 - 30 grad |
| Fz Helix | 0,7 |
| Skaftutförande | med hål |
| Fräs lämplig för platt form | rund |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Skärledning | Oregelbunden |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219804 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm | 211750 3,8 |