

**VBMT 110304, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
spån-brytare	HQ
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning