

**VBMT 160404, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 PV720
GTIN	4960664726134
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	HQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	PV720
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning