

**VBMT 160408, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	HQ
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	PV720
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för svarvning