

Garant**NC-mask.skr.stycke version LC, Typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklass	31F

Beskrivning**Utförande:**

- **Små yttermått, optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Spännkraften kan kontrolleras optiskt med hjälp av fyra ringmarkeringar. Det maximala späntrycket kan upprepas med hjälp av det inbyggda fasta anslaget.**
- **Mycket fast grundstomme av segjärn, över- och undersidan slipade; parallellitet 0,02 mm.**
- **Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.**

Egenskaper:

- **Klick-snabbbytessystem för höjdanslag/backar. Korta omriggningstider och hög flexibilitet**
- **Helkapslad och nitrerhärdad spindel (ökad funktionssäkerhet, optimerat spånskydd, minimalt rengöringsbehov).**

Användningsdata:

Universalspännsystem för fleroperationsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 stegbackar, 1 handvev, 4 spännjärn och 1 stiftnyckel.

Specialtillbehör:

- **Uppriktnings- och fixeringsatts nr 360530.**
- **Arbetsstyckstopp och reservvev se nr 360555; 352650 och 360800.**
- **Handvevförlängning se nr 360850.**
- **Spännbackar se även nr 361380 – 361770 och 362390 – 362600.**
- **Reservstegbackar se nr 361400; 361420, resp. 361295; 361296.**
- **Dragtapp nr 360025.**
- **Adapterplattor för snabbt backbyte Xtric nr 361293 och 361294 storlek 125.**
- **Adapterplattor nr 361297 och 361298 storlek 125.**

OBS!:

- **Steglister med klicksystem för borrar nära kanter och för uppspanning av platta arbetsstycken**
se nr 361950; 361960; 361970.
- **Stegbackar** se nr 361400; 361420; 361295; 361296.

Teknisk beskrivning

spännkraft upp till max	40 kN
färgkod för passande tillbehör	LC-GARANT
Typ	125
totallängd L	446 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
backhöjd h	39,5 mm
m	180 mm
grundhållarlängd a	398 mm
Krysspår n H7	20 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
Grundstomhöjd c -0,02	100 mm
t	144 mm
vikt	34 kg
r ±0,015	118 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm	360530 18
Spännbackspar, släta För backbredd 125 mm	362420 125
Handvevförlängning	360850

Vinkelväxel För typ 125-200	360570 125-200
Stegbackspar (låga sidan) För typ 125	361970 125
Nedåtdragande backpar För backbredd 125 mm	362460 125
Par med mjuka backarSätthärdningsstål 21MnCr5 För typ 125	360520 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm	360530 12
Stegbackspar, klicksystem, härdat stål För typ 125	361960 125
Grundbackfix För typ 125	361520 125
StegbackMobil För typ 125	360468 125
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 125 mm	362620 125
Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 125 mm	362560 125
AdapterbackMobil För typ 125	361600 125
Vinkelväxel För typ 125	360580 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm	360530 22
Reservspindel Typ 125	360821 125
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10	360025 12M10
Gängavstrykarset Typ 125	360822 125
Prismatiska backar, parHärdat stål För typ 125	360540 125
Arbetsstyckanslag	360555
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 125 mm	362400 125
Vev För typ 125/200	360800 125/200
Konsol För typ 125XL	361230 125XL
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm	360530 14
Adapterbackfix För typ 125	361620 125
Stegbackspar, klicksystem, härdat stål För typ 125	361950 125
Grundbackpar, mjuka För backbredd 125 mm	362520 125
GrundbackMobil För typ 125	361500 125
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 125 mm	362600 125

Prismatiskt backpar För backbredd 125 mm	362500 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm	360530 16
PendelbackMobil För typ 125	361660 125
Avstrykarset Typ 125	360823 125
Stegbackfix För typ 125	360469 125