

Garant
Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3mm


Beställningsdata

Ordernummer	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RD..1003
Fästgänga M	M12
totallängd L_{tot}	35 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	3

Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	12,45 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
spiralfräsning a_p	2 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	3,22 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8