

Garant**RDHX 0702 MOTN, HB7505, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212215 HART
GTIN	4045197302441
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:**Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	RDHX 0702 MOTN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7505
Matning f_z per tand	0,13 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	125 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	155 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	140 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	110 m/min	H
GG(G)	lämplig	240 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		