



## Digital XTL innersnabbmätare, sats, mätområde: 6-10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428770 6-10
GTIN	5051102120528
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts innersnabbmätare** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

### Teknisk beskrivning

antal mät huvuden	2
inställningsring-Ø	8 mm
mätområde	6 - 10 mm
felgräns	0,004 mm

avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

KalibreringInnERMikrometrar, sats mätområde 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

## Tillbehör

Förlängning för innermikrometer Typ 1/63	428510 1/63
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2