

Garant**Kopierfräs 0° negativ, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212155 35/3
GTIN	4045197321404
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD..12T3
Fästgंगा M	M16
totallängd L _{tot}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Ø D ₃	23 mm
Skär-Ø D _c	35 mm
Antal skär Z	3
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	19,94 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	58 mm
spiralfräsning a _p	2,5 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,41 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	68 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskrusats10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skrusats förvändskär10 delar	219807