



Digital XTL innersnabbmätare, sats, mätområde: 20-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning via stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Teknisk beskrivning

antal mäthuvuden	3
inställningsring-Ø	20 / 35 mm
mätområde	20 - 50 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

KalibreringInnERMikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Förlängning för innERMikrometer Typ 4/150	428510 4/150
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22